

Ejecteur de base

SBP-C 15 G02 NO A



Art.-Nr.: 10.02.01.00626



Données techniques

Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	118,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	71,0 l/min
Pression de service optimale	5,00 bar
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Forme des éjecteurs compacts	Fonction soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

SBP-C 15 G02 NO A

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).


Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00626

Art.-Nr.: 10.02.01.00626

**Données de construction**

Longueur L1	146,00 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	106,00 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H1	50,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	51,00 mm
Diamètre extérieur D	13,50 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-F
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Largeur des appartements SW2	14,0 mm
Longueur L3	29,50 mm
Hauteur H3	8,50 mm
Espacement des trous X1	20,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F

Données de construction SBP-C 15 G02 NO A


**Données techniques**

Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	65,0 dB(A)
Niveau sonore libre	72,0 dB(A)
Poids propre	70,00 g
Consommation d'air aspiration	4,167 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,300 m³/h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 50 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	43,5 ... 87,0
Consommation d'air souffler	1,059 cfm
Pression optimale	72,5 psi
Capacité d'aspiration max.	2,507 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00626

Art.-Nr.: 10.02.01.00626

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Données de commande accessoires 10.02.01.00626**

Typ		Nombre d'article
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Données de commande pièce de rechange 10.02.01.00626**

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00626