

Eiettore base

SBP-C 25 G03 NO A



Art.-Nr.: 10.02.01.00628



Dati tecnici

Diametro dell'ugello	2,5 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	311,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	215,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	5,20 bar
Connessione	G1/4" (1)-G3/8" (1)
Eiettori compatti di forma	Funzione di soffiaggio
Valvola di controllo	Aperto senza corrente

SBP-C 25 G03 NO A

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).


Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibili: piastra di fissaggio, set di fissaggio, cavo di connessione



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00628

Art.-Nr.: 10.02.01.00628

**Dati di costruzione**

Lunghezza L1	235,50 mm
Lunghezza L2	54,00 mm
Lunghezza L	159,50 mm
Larghezza B	20,00 mm
Altezza H1	72,00 mm
Altezza H2	5,20 mm
Altezza H	65,50 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Diametro interno d	4,20 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Filettatura G2	G3/8"-IG
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Larghezza tra gli appartamenti SW2	19,0 mm
Lunghezza L3	62,00 mm
Altezza H3	8,50 mm
Griglia forata X1	20,0 mm
Filettatura G3	G3/8"-IG

Dati di costruzione SBP-C 25 G03 NO A


**Dati tecnici**

Diametro dell'ugello	2,5 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	7,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	70,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	78,0 dB(A)
Peso	144,00 g
Consumo d'aria in aspirazione	10,982 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	7,592 cfm
Pressione di esercizio ottimale	5,20 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi]	43,5 ... 87,0
Consumo d'aria da soffiare	3,708 cfm
Pressione ottimale	75,4 psi
Famiglia di prodotti	SBP-C

Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m



Art.-Nr.: 10.02.01.00628

**Dati sulle prestazioni**

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

**Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Dati di ordinazione accessori 10.02.01.00628**

Typ		Numero articolo
Piastra di fissaggio	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit pezzi di fissaggio	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cavo di connessione	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Filtro tazze a vuoto	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.02.01.00628**

Typ		Numero articolo
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719

