



SBP-C 25 S03 VS-T


Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	311,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	215,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Connexion	Flexible D8(1)-D10(2)
Fonction de l'éjecteur	vacuostat électrique

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



Données de construction SBP-C 25 S03 VS-T

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	168,00 mm
Longueur L2	54,00 mm
Longueur L	92,00 mm
Largeur B	20,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	62,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
Diamètre intérieur d1	8,0 mm
d2	10,0 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm




Art.-Nr.: 10.02.01.00986

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	2,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	7,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	70,0 dB(A)
Niveau sonore libre	78,0 dB(A)
Poids propre	145,00 g
Consommation d'air aspiration	10,982 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	12,900 m ³ /h
Pression de service optimale	4,50 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 50 °C
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	7,592 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m

**Données de performance**

Vide exécutable à différentes pressions de service

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00986

Ejecteur de base

SBP-C 25 S03 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.00986



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.00986



Données de commande accessoires 10.02.01.00986

Typ		Nombre d'article
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtre à vide en cloche	VFT G3/8-IG 80	10.07.01.00122



Données de commande pièce de rechange 10.02.01.00986

Typ		Nombre d'article
Silencieux (ronde)	SD G3/8-AG 20x76 SBP	10.02.01.00719
Vacuostats/pressostats fonc d'appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00986

3