



SBP-C 15 S02 NO A VS-T


Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Teknik veriler

Nozul çapı	1,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	118,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	71,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Bağlantı	Hortum D6(1)-D8(2)
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı



Tasarım verileri SBP-C 15 S02 NO A VS-T

Tasarım verileri


Uzunluk L1	141,50 mm
Uzunluk L2	19,00 mm
Uzunluk L	101,50 mm
Genişlik B	15,00 mm
Yükseklik H1	50,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	49,00 mm
Dış çap D	13,50 mm
İç çap d1	6,0 mm
d2	8,0 mm
İç çap d	4,20 mm
Uzunluk L3	29,50 mm
Yükseklik H3	8,50 mm
Yükseklik H4	14,20 mm
Delik aralığı X1	20,0 mm
Dış G3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.00994

**Teknik veriler**

Nozul çapı	1,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	65,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	72,0 dB(A)
Ağırlık	140,00 g
Hava tüketimi emiş	4,167 cfm
Vakum debisi (maks.)	2,507 cfm
Optimum çalışma basıncı	5,00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Hava tüketimi üfleme	1,059 cfm
Optimum basınç	72,5 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00994

Art.-Nr.: 10.02.01.00994

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.00994**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.00994**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vakum/basınç sensörü öğretme fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.00994