

Art.-Nr.: 10.02.01.01000



SBP-C 15 G02 VS-T


Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Teknik veriler

Nozul çapı	1,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	118,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	70,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Bağlantı	G1/8"(1)-G1/8"(2)
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı



Tasarım verileri SBP-C 15 G02 VS-T

Tasarım verileri


Uzunluk L1	101,50 mm
Uzunluk L2	19,00 mm
Uzunluk L	61,50 mm
Genişlik B	15,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	51,00 mm
Dış çap D	13,50 mm
İç çap d	4,20 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/8"-F
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Anahtar boyutu SW2	14,0 mm
Uzunluk L3	29,50 mm
Uzunluk L4	19,80 mm
Yükseklik H3	18,00 mm
Yükseklik H4	11,80 mm
Delik aralığı X1	20,0 mm
Diş G3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01000

**Teknik veriler**

Nozul çapı	1,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	65,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	72,0 dB(A)
Ağırlık	105,00 g
Hava tüketimi emiş	4,167 cfm
Vakum debisi (maks.)	2,471 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	65,2 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01000

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01000**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01000**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vakum/basınç sensörü öğretme fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

