



Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	2,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	208,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	123,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Bağlantı	G 1/4" (1)-G 3/8" (1)
Çalışma modu	elektronik vakum anahtarı


SBP-C 20 G03 VS-T

Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu



**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	175,50 mm
Uzunluk L2	54,00 mm
Uzunluk L	99,50 mm
Genişlik B	20,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	65,50 mm
Dış çap D	20,00 mm
İç çap d	4,20 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G3/8"-F
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW2	19,0 mm
Uzunluk L3	62,00 mm
Uzunluk L4	17,80 mm
Yükseklik H3	18,00 mm
Yükseklik H4	17,30 mm
Delik aralığı X1	20,0 mm
Dış G3	G3/8"-F


Tasarım verileri SBP-C 20 G03 VS-T

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	2,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	68,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	77,0 dB(A)
Ağırlık	143,00 g
Hava tüketimi emiş	7,345 cfm
Vakum debisi (maks.)	4,343 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	65,2 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

Art.-Nr.: 10.02.01.01001

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01001**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01001**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 100	10.07.01.00120

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01001

Temel Ejektör

SBP-C 20 G03 VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01001



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01001

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP
Vakum/basınç sensörü öğretim fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S
	10.02.01.00719
	10.06.02.00294



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01001