



SBP-C 25 G03 VS-T


Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

Teknik veriler

Nozul çapı	2,5 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Hava tüketimi emiş	311,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	215,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Bağlantı	G1/4"(1)-G3/8"(1)
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı

Tasarım verileri

Uzunluk L1	175,50 mm
Uzunluk L2	54,00 mm
Uzunluk L	99,50 mm
Genişlik B	20,00 mm
Yükseklik H2	5,20 mm
Yükseklik H	65,50 mm
Dış çap D	20,00 mm
İç çap d	4,20 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış G2	G3/8"-F
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Anahtar boyutu SW2	19,0 mm
Uzunluk L3	62,00 mm
Uzunluk L4	17,80 mm
Yükseklik H3	18,00 mm
Yükseklik H4	17,30 mm
Delik aralığı X1	20,0 mm
Dış G3	G3/8"-F


Tasarım verileri SBP-C 25 G03 VS-T

Art.-Nr.: 10.02.01.01002

**Teknik veriler**

Nozul çapı	2,5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	7,0 mm
Tahliye derecesi	85,0 %
Ses seviyesi emiş	70,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	78,0 dB(A)
Ağırlık	143,00 g
Hava tüketimi emiş	10,982 cfm
Vakum debisi (maks.)	7,592 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	43,5 ... 87,0
Optimum basınç	65,2 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01002

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01002**

Typ	Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP
Montaj seti	SET SBP M4-IG
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/8-IG 80

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01002**

Typ	Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G3/8-AG 20x76 SBP
Vakum/basınç sensörü öğretme fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S

