

Art.-Nr.: 10.02.01.01009

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	118,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	71,0 l/min
Pression de service optimale	5,00 bar
Connexion	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Forme des éjecteurs compacts	Fonction soufflage
Vanne de commande	Sans courant, ouvert
Fonction de l'éjecteur	vacuostat électronique

SBP-C 15 G02 NO A VS-T

L'éjecteur basique SBP-C est livré prêt à être raccordé (sans câble de raccordement).

Pièces de rechange disponibles : silencieux

Accessoires disponibles : plaque de fixation, jeu de fixation, câble de raccordement



Données de construction SBP-C 15 G02 NO A VS-T

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	146,00 mm
Longueur L2	19,00 mm
Longueur L	106,00 mm
Largeur B	15,00 mm
Hauteur H1	50,00 mm
Hauteur H2	5,20 mm
Hauteur H	51,00 mm
Diamètre extérieur D	13,50 mm
Diamètre intérieur d	4,20 mm
Filetage G1	G1/8"-F



Ejecteur de base

SBP-C 15 G02 NO A VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01009




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,5 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	65,0 dB(A)
Niveau sonore libre	72,0 dB(A)
Poids propre	145,0 g
Consommation d'air aspiration	4,167 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,300 m ³ /h
Pression de service optimale	5,00 bar
Plage de pression (pression de service) [bar]	43,5 ... 87,0
Température de travail	0 ... 50 °C
Consommation d'air souffler	1,059 cfm
Pression optimale	72,5 psi
Capacité d'aspiration max.	2,507 cfm
Famille de produits	SBP-C

Note : La tension d'alimentation des interrupteurs à vide et des électrovannes est de 24 VCC. Consommation d'air : Sur la version avec électrovannes SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) et pression de service optimale. Diamètre de tuyau : Pour une longueur maximale de 2 m



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Vide exécutable à différentes pressions de service

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01009

Art.-Nr.: 10.02.01.01009

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01009**Données de commande des accessoires 10.02.01.01009**

Typ		num
Plaque de fixation	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Jeu de pièces de fixation	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Câble de raccordement	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Câble de raccordement	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtre à vide en cloche	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01009**

Typ		num
Silencieux (ronde)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacuostats/pressostats fonc d'appr	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

