

Eyector básico

SBP-C 15 G02 NO A VS-T



Art.-Nr.: 10.02.01.01009



Datos técnicos


Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,5 mm
Grado de evacuación	85,0 %
Consumo de aire aspiración	118,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	71,0 l/min
Presión operativa óptima	5,00 bar
Conexión	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Eyectores compactos de forma	Función de soplado
Válvula de mando	Abierta sin corriente
Función del eyector	vacuostato electrónico

SBP-C 15 G02 NO A VS-T

El eyector básico SBP-C se suministra como producto listo para su conexión (cables no incluidos).

Repuestos disponibles: silenciador

Accesorios disponibles: placa de fijación, kit de fijación, cable de conexión



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L1	146,00 mm
Longitud L2	19,00 mm
Longitud L	106,00 mm
Anchura B	15,00 mm
Altura H1	50,00 mm
Altura H2	5,20 mm
Altura H	51,00 mm
Diámetro exterior D	13,50 mm
Diámetro interior d	4,20 mm
Rosca G1	G1/8"-HE

Datos de diseño SBP-C 15 G02 NO A VS-T



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01009

Art.-Nr.: 10.02.01.01009




Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro de la tobera	1,5 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	4,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	6,0 mm
Grado de evacuación	85,0 %
Nivel acústico de aspiración	65,0 dB(A)
Nivel acústico libre	72,0 dB(A)
Peso	145,0 g
Consumo de aire aspiración	4,167 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	4,300 m³/h
Presión operativa óptima	5,00 bar
Margen de presión (presión operativa) [bar]	43,5 ... 87,0
Temperatura de uso	0 ... 50 °C
Consumo de aire soplado	1,059 cfm
Presión óptima	72,5 psi
Capacidad de aspiración máx.	2,507 cfm
Familia de productos	SBP-C

Nota: La tensión de alimentación para interruptores de vacío y válvulas electromagnéticas es de 24V DC Consumo de aire: En la versión con válvulas electromagnéticas SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) y una presión de servicio óptima Diámetro interno tubo: Para máx. 2 m longitud



Datos de rendimiento



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas



Vacío ejecutable a distintas presiones operativas

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01009

Art.-Nr.: 10.02.01.01009

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.01.01009

**Pedir accesorios de datos 10.02.01.01009**

Typ		n
Placa de fijación	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Kit de fijación	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Cable de conexión	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Cable de conexión	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Filtro de taza de vacío	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.02.01.01009**

Typ		n
Silenciador (redondo)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vacue-/Presostatos función teach	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

