

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	118.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	71.0 l/min
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Bağlantı	G1/8" (1)-G1/8" (2)
Şekil kompakt ejektörler	Üfleme fonksiyonu
Kontrol Valfi	Normalde açık
Ejektörün işlevselliği	elektronik vakum anahtarı

SBP-C 15 G02 NO A VS-T

Temel ejektör SBP-C bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir (bağlantı kablosu olmadan).

Mevcut yedek parçalar: susturucu

Mevcut aksesuarlar: montaj plakası, montaj seti, bağlantı kablosu

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	146.00 mm
Uzunluk L2	19.00 mm
Uzunluk L	106.00 mm
Genişlik B	15.00 mm
Yükseklik H1	50.00 mm
Yükseklik H2	5.20 mm
Yükseklik H	51.00 mm
Dış çap D	13.50 mm
İç çap d	4.20 mm
Dış G1	G1/8"-F


Tasarım verileri SBP-C 15 G02 NO A VS-T

Art.-Nr.: 10.02.01.01009

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.5 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	65.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	72.0 dB(A)
Ağırlık	145.0 g
Hava tüketimi emiş	4.167 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.507 cfm
Optimum çalışma basıncı	5.00 bar
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	43,5 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Hava tüketimi üfleme	1.059 cfm
Optimum basınç	72.5 psi
Ürün ailesi	SBP-C

Note: The supply voltage for vacuum switches and solenoid valves is 24 VDC Air consumption: On version with solenoid valves SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) and optimal operating pressure Hose diameter: For max. length 2 m

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	2	3	4	5	6
SBP-C	350.00	575.00	790.00	860.00	830.00



Art.-Nr.: 10.02.01.01009

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01009**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01009**

Typ		Ürün numarası
Montaj plakası	BEF-PL 110x44.5x3 SBP	10.02.01.00511
Montaj seti	SET SBP M4-IG	10.02.01.00769
Bağlantı kablosu	ASK B-MIC10 3000 K-2P	21.04.06.00086
Bağlantı kablosu	ASK B-M8-4 5000 K-4P	10.06.02.00031
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/4-IG 80	10.07.01.00119

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01009**

Typ		Ürün numarası
Susturucu (yuvarlak)	SD G1/8-AG 14x40	10.02.01.00540
Vakum/basınç sensörü öğretim fonksiyonu	VS-V-AH-T-PNP M8-4 S	10.06.02.00294

