

SEC-60

Art.-Nr.: 10.02.01.01079




SEC-60

バキュームコンベア SECは組立済みで納品されます。

技術資料

ノズルサイズ	6.0 mm
材質	アルミ
吸込量 (最大)	12.900 m ³ /h

デザインデータ



グリッパーの長さ L1	44.00 mm
グリッパーの長さ L	14.00 mm
外径 D1	12.5 mm
外径 D2	12.5 mm
外径 D	32.00 mm
スレッド G2	M5-F
グリッパーの長さ LG3	5.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	25.0 mm
スレッド G3	M3-F

デザインデータ SEC-60



Art.-Nr.: 10.02.01.01079

 技術資料

最大真空	-7.234 inHg
質量	0.040 kg
材質	アルミ
エア消費量吸引	4.943 cfm
吸込量 (最大)	12.900 m ³ /h
圧力範囲 (作動圧) [bar]	2.0 ~ 5.0 bar
作動温度	°C
圧力範囲 (作動圧) [psi]	29.0 ~ 72.5
最大吸込量	7.592 cfm
製品ファミリー	SEC
注記:エア消費量:最適作動圧(4,5bar)で	