

SEC-60 A2

Art.-Nr.: 10.02.01.01155




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Acier inoxydable austénitique
Capacité d'aspiration (max.)	12,900 m ³ /h

SEC-60 A2

L'éjecteur SEC est livré prêt à être raccordé.



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	44,00 mm
Longueur L	14,00 mm
Diamètre extérieur D1	12,5 mm
Diamètre extérieur D2	12,5 mm
Diamètre extérieur D	32,00 mm
Filetage G2	M5-F
Longueur du filetage LG3	5,0 mm
Espacement des trous X1	25,0 mm
Filetage G3	M3-F

Données de construction SEC-60 A2



Art.-Nr.: 10.02.01.01155

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Vide max.	-7,234 inHg
Poids propre	0,091 kg
Matière	Acier inoxydable austénitique
Consommation d'air aspiration	4,943 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	12,900 m ³ /h
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 72,5
Température de travail	°C
Capacité d'aspiration max.	7,592 cfm
Famille de produits	SEC

Indication : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale (4,5 bar)

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01155