

Ejektör modülü SEP HF 2 03 7



Art.-Nr.: 10.02.01.01341



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	7.0 mm
Tahliye derecesi	55.0 %
Hava tüketimi emiş	5.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	15.3 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Akış


SEP HF 2 03 7

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	3.50 mm
Uzunluk L2	20.10 mm
Dış çap D1	4.4 mm
Dış çap D2	6.8 mm
Uzunluk L3	33.00 mm

Tasarım verileri SEP HF 2 03 7



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01341

Ejektör modülü
SEP HF 2 03 7



Art.-Nr.: 10.02.01.01341



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	7.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	55.0 %
Ses seviyesi emiş	54.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	63.0 dB(A)
Ağırlık	0.8 g
Hava tüketimi emiş	0.176 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.540 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Akış
Ürün ailesi	SEP




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01341


Art.-Nr.: 10.02.01.01341




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01341

Art.-Nr.: 10.02.01.01341



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.50	0.00	-
SEP HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-
SEP HF 3 06 13	67.28	38.00	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69
SEP HF 2 13 22	175.26	143.80	102.00	66.33	44.67	24.67	2.88	-
SEP HF 3 13 22	297.60	178.30	106.10	66.30	44.70	24.70	2.90	-
SEP HF 2 18 22	282.00	238.00	186.00	134.00	72.00	34.00	12.00	2.00
SEP HF 3 18 22	409.00	276.00	191.00	137.00	74.00	45.00	26.00	16.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SEP HF 2 03 7	0.00	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	14
SEP HF 2 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 3 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 2 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SEP HF 3 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96
SEP HF 2 18 22	0.00	0.04	0.09	0.16	0.26	0.73	1.76
SEP HF 3 18 22	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.20	0.35



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01341



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01341

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 7
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 7 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 7 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01341

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-07 6xRUE-KLAP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01341