Module di eiettore

SEP HF 2 03 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01341

SEP HF 2 03 7

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	7,0 mm
Grado di evacuazione	55,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	5,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	15,3 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Flusso elevato

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione SEP HF 2 03 7

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	3,50 mm
Lunghezza L2	20,10 mm
Diametro esterno D1	4,4 mm
Diametro esterno D2	6,8 mm
Lunghezza L3	33,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

SEP HF 2 03 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01341

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	7,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	2,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	4,0 mm
Grado di evacuazione	55,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	54,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	63,0 dB(A)
Peso	0,8 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,176 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	0,540 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Flusso elevato
Famiglia di prodotti	SEP

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

SEP HF 2 03 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01341

Dati sulle prestazioni



Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]



Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

SEP HF 2 03 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01341

Capacità di aspirazione a diversi gradi di evacuazione [l/min]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.50	0.00	-
SEP HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-
SEP HF 3 06 13	67.28	38.00	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69
SEP HF 2 13 22	175.26	143.80	102.00	66.33	44.67	24.67	2.88	-
SEP HF 3 13 22	297.60	178.30	106.10	66.30	44.70	24.70	2.90	-
SEP HF 2 18 22	282.00	238.00	186.00	134.00	72.00	34.00	12.00	2.00
SEP HF 3 18 22	409.00	276.00	191.00	137.00	74.00	45.00	26.00	16.00

Tempi di evacuazione per diversi intervalli di vuoto [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SEP HF 2 03 7	0.00	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	14
SEP HF 2 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 3 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 2 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SEP HF 3 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96
SEP HF 2 18 22	0.00	0.04	0.09	0.16	0.26	0.73	1.76
SEP HF 3 18 22	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.20	0.35

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.02.01.01341**

Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01341

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 2 7	10.02.01.01510
Alloggiamento ecoPump	SFE 7 AL	10.02.01.01464
Alloggiamento ecoPump	SFE 7 POM	10.02.01.01808
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7	10.08.03.00313

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01341

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-07 6xRUE-KLAP	10.02.01.01448

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it