

Ejektör modülü SEP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Hava tüketimi emiş	18.7 l/min
Vakum debisi (maks.)	42.5 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Akış


SEP HF 2 06 13

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L1	5.00 mm
Uzunluk L2	41.50 mm
Dış çap D1	5.4 mm
Dış çap D2	12.8 mm
Uzunluk L3	55.50 mm

Tasarım verileri SEP HF 2 06 13



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Ejektör modülü
SEP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Ses seviyesi emiş	58.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Ağırlık	3.6 g
Hava tüketimi emiş	0.660 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.500 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Akış
Ürün ailesi	SEP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Ejektör modülü


SEP HF 2 06 13




Art.-Nr.: 10.02.01.01343




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SEP HF 2 03 7	0.00	245.00	415.00	550.00	670.00	768.00
SEP HF 2 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00
SEP HF...06 13	0.00	318.00	540.00	690.00	750.00	770.00
SEP HF...13 22	0.00	290.00	467.00	610.00	720.00	765.00
SEP HF 3 18 22	0.00	321.00	466.00	597.00	767.00	867.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	100	200	300	400	500	600	700
SEP HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.50	0.00	-
SEP HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-
SEP HF 3 06 13	67.28	38.00	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69
SEP HF 2 13 22	175.26	143.80	102.00	66.33	44.67	24.67	2.88	-
SEP HF 3 13 22	297.60	178.30	106.10	66.30	44.70	24.70	2.90	-
SEP HF 2 18 22	282.00	238.00	186.00	134.00	72.00	34.00	12.00	2.00
SEP HF 3 18 22	409.00	276.00	191.00	137.00	74.00	45.00	26.00	16.00



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SEP HF 2 03 7	0.00	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	14
SEP HF 2 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 3 06 13	0.00	0.10	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SEP HF 2 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SEP HF 3 13 22	0.00	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96
SEP HF 2 18 22	0.00	0.04	0.09	0.16	0.26	0.73	1.76
SEP HF 3 18 22	0.00	0.02	0.04	0.07	0.12	0.20	0.35



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01343

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01343

Typ		Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 13	10.02.01.01496
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Schmalz Fixation Element	SFE 13 POM	10.02.01.01807
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Montaj seti	SET SFE 13	10.02.01.01579
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/8-AG	10.02.01.01519


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343

Ejektör modülü
SEP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01343



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01343

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01343