

Module di eiettore  
**SEP HF 2 13 22**



Art.-Nr.: 10.02.01.01347



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	74,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	175,3 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Flusso elevato

SEP HF 2 13 22

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	8,00 mm
Lunghezza L2	67,50 mm
Diametro esterno D1	10,8 mm
Diametro esterno D2	21,8 mm
Lunghezza L3	92,00 mm

Dati di costruzione SEP HF 2 13 22



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01347](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01347)

1

# Module di eiettore SEP HF 2 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01347



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	12,0 mm
Grado di evacuazione	61,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	75,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	84,0 dB(A)
Peso	15,8 g
Consumo d'aria in aspirazione	2,613 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	6,190 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	2
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Flusso elevato
Famiglia di prodotti	SEP



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.01347](http://www.schmalz.com/10.02.01.01347)



## Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01347

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 2 22	10.02.01.01512
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01347

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01347](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01347)