

Modules d'éjecteur SEP HF 3 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01348



Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Degré d'évacuation	61,0 %
Consommation d'air aspiration	74,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	297,6 l/min
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme	High Flow

SEP HF 3 13 22

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	8,00 mm
Longueur L2	103,00 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	146,00 mm

Données de construction SEP HF 3 13 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01348

Art.-Nr.: 10.02.01.01348



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	61,0 %
Niveau pression sonore aspiration	73,0 dB(A)
Niveau sonore libre	81,0 dB(A)
Poids propre	22,8 g
Consommation d'air aspiration	2,613 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	18,310 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	10,509 cfm
Forme	High Flow
Famille de produits	SEP



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01348



Données de commande des accessoires 10.02.01.01348

Typ		num
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01514
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Boîtier ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01348

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01348