



### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	308,8 l/min
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme	Haut vide


SEP HV 3 16 22

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV

### Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L1	8,00 mm
Longueur L2	103,00 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	146,00 mm

Données de construction SEP HV 3 16 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01397




### Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	72,0 dB(A)
Niveau sonore libre	80,0 dB(A)
Poids propre	22,8 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	19,000 m <sup>3</sup> /h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	10,904 cfm
Forme	Haut vide
Famille de produits	SEP



### Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01397](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01397)

Art.-Nr.: 10.02.01.01397



### Vide exécutable à différentes pressions de service

	1	2	3	4	5	6
SEP HV 2 04 7	-	380.00	640.00	790.00	860.00	840.00
SEP HV...07 13	-	365.00	650.00	840.00	860.00	860.00
SEP HV...16 22	-	375.00	715.00	900.00	890.00	890.00
SEP HV 3 20 22	-	374.00	560.00	752.00	850.00	894.00



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.01.01397](http://www.schmalz.com/10.02.01.01397)



### Données de commande des accessoires 10.02.01.01397

Typ		num
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01514
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Boîtier ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



### Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01397

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450

