Module di eiettore

# SEP HV 3 16 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01397

SEP HV 3 16 22

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro foro | 22,0 mm |
| Grado di evacuazione | 90,0 % |
| Consumo d'aria in aspirazione | 103,0 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 308,8 l/min |
| Pressione di esercizio ottimale | 4,00 bar |
| Numero di fasi | 3 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Forma | Vuoto elevato |

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV




Dati di costruzione SEP HV 3 16 22

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lunghezza L1 | 8,00 mm |
| Lunghezza L2 | 103,00 mm |
| Diametro esterno D1 | 10,8 mm |
| Diametro esterno D2 | 21,8 mm |
| Lunghezza L3 | 146,00 mm |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

# SEP HV 3 16 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01397

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro foro | 22,0 mm |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6,0 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 12,0 mm |
| Grado di evacuazione | 90,0 % |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 72,0 dB(A) |
| Livello di pressione acustica libero | 80,0 dB(A) |
| Peso | 22,8 g |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3,637 cfm |
| Capacità di aspirazione (max.) | 10,904 cfm |
| Pressione di esercizio ottimale | 4,00 bar |
| Numero di fasi | 3 |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 29,0 ... 87,0 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 60 °C |
| Pressione ottimale | 58,0 psi |
| Forma | Vuoto elevato |
| Famiglia di prodotti | SEP |

## Dati sulle prestazioni




Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

# SEP HV 3 16 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01397

## Vuoto eseguibile a varie pressioni di esercizio

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP HV 2 04 7 | - | 380.00 | 640.00 | 790.00 | 860.00 | 840.00 |
| SEP HV...07 13 | - | 365.00 | 650.00 | 840.00 | 860.00 | 860.00 |
| SEP HV...16 22 | - | 375.00 | 715.00 | 900.00 | 890.00 | 890.00 |
| SEP HV 3 20 22 | - | 374.00 | 560.00 | 752.00 | 850.00 | 894.00 |

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.02.01.01397**

## Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01397

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Cappuccio di tenuta | SHC 3 22 | 10.02.01.01514 |
| Dispositivo silenziatore (tondo) | SD 29x70 SHC 22 | 10.02.01.01517 |
| Alloggiamento ecoPump | SFE 22 AL | 10.02.01.01421 |
| Alloggiamento ecoPump | SFE 22 POM | 10.02.01.01767 |
| Staffa di fissaggio | BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22 | 10.08.03.00315 |
| Kit pezzi di fissaggio | SET SFE 22 | 10.02.01.01577 |
| Valvola a sgancio rapido | SEV G1/8-IG G1/4-AG | 10.02.01.01471 |

## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01397

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Kit pezzi di ricambio | ERS SEP-22 6xRUE-KLAP | 10.02.01.01450 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it