



## Dati tecnici


Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	23,5 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	63,8 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Eiettori compatti di forma	Con valvola di sicurezza
Forma	Vuoto elevato

SEP HV 3 07 13 S

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	5,00 mm
Lunghezza L2	63,50 mm
Diametro esterno D1	5,4 mm
Diametro esterno D2	12,8 mm
Lunghezza L3	81,50 mm

Dati di costruzione SEP HV 3 07 13 S

# Module di eiettore SEP HV 3 07 13 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01407



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	13,0 mm
Eiettori compatti di forma	S
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	4,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	6,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	61,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	70,0 dB(A)
Peso	4,6 g
Consumo d'aria in aspirazione	0,829 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	2,253 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,00 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	58,0 psi
Forma	Vuoto elevato
Famiglia di prodotti	SEP



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.02.01.01407](http://www.schmalz.com/10.02.01.01407)



## Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01407

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 3 13	10.02.01.01497
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Alloggiamento ecoPump	SFE 13 POM	10.02.01.01807
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 13	10.02.01.01579
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/8-AG	10.02.01.01519



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01407

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP	10.02.01.01449



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01407](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01407)