

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	23.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	63.8 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Emniyet valfi ile
Şekil	Yüksek Vakum

SEP HV 3 07 13 S

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	5.00 mm
Uzunluk L2	63.50 mm
Dış çap D1	5.4 mm
Dış çap D2	12.8 mm
Uzunluk L3	81.50 mm

Tasarım verileri SEP HV 3 07 13 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01407



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	13.0 mm
Şekil kompakt ejektörler	S
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	61.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Ağırlık	4.6 g
Hava tüketimi emiş	0.829 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.253 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01407

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01407

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 13
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 13 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Montaj seti	SET SFE 13
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/8-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01407

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-13 6xRUE-KLAP

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01407