



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	137,3 l/min
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme des éjecteurs compacts	Avec vanne de sécurité
Forme	Haut vide


SEP HV 2 16 22 S

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV

Données de construction



Attribut	Valeur
Longueur L1	8,00 mm
Longueur L2	67,50 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	92,00 mm

Données de construction SEP HV 2 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01410



Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Forme des éjecteurs compacts	S
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	76,0 dB(A)
Niveau sonore libre	87,0 dB(A)
Poids propre	15,8 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	8,200 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	4,848 cfm
Forme	Haut vide
Famille de produits	SEP



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01410



Données de commande des accessoires 10.02.01.01410

Typ		num
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Boîtier ecoPump	SFE 22 POM	10.02.01.01767
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471



Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01410

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01410