

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Hava tüketimi emiş	103.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	228.2 l/min
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil kompakt ejektörler	Emniyet valfi ile
Şekil	Yüksek Vakum

SEP HV 3 16 22 S

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	8.00 mm
Uzunluk L2	103.00 mm
Dış çap D1	10.8 mm
Dış çap D2	21.8 mm
Uzunluk L3	146.00 mm

Tasarım verileri SEP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01411



Teknik veriler

Attribute	Value
Delik çapı	22.0 mm
Şekil kompakt ejektörler	S
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Ses seviyesi emiş	72.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	80.0 dB(A)
Ağırlık	22.8 g
Hava tüketimi emiş	3.637 cfm
Vakum debisi (maks.)	8.058 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Şekil	Yüksek Vakum
Ürün ailesi	SEP



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01411

Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01411

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Schmalz Fixation Element	SFE 22 POM
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01411

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01411