




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Longueur L	87,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H	44,00 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Raccord air comprimé	G1/4"-F
Connexion de la ventouse	G3/8"-F
Raccord de vide	G1/4"-F

SFE 22 AL



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	34,50 mm
Longueur L	87,50 mm
Largeur B2	6,40 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre intérieur d1	11,0 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F

Données de construction SFE 22 AL



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	198,2 g
Matière	Aluminium



Boîtier ecoPump
SFE 22 AL



Art.-Nr.: 10.02.01.01421



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01421



Données de commande des accessoires 10.02.01.01421

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01421