


Art.-Nr.: 10.02.01.01464

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Diametro foro	7,0 mm
Lunghezza L	37,00 mm
Larghezza B	19,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Filettatura G1	G 1/8" -IG
Filettatura G2	G 1/8" -IG
Attacco aria compressa	G 1/8" -IG
Connessione a ventosa	G 1/8" -IG
Attacco del vuoto	G 1/8" -IG

SFE 7 AL

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	16,00 mm
Lunghezza L	37,00 mm
Larghezza B	19,00 mm
Altezza H	22,00 mm
Filettatura G1	G 1/8" -IG
Filettatura G2	G 1/8" -IG
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Griglia forata Y1	12,0 mm
Griglia forata X1	12,0 mm
Filettatura G4	M8x0,5-IG

Dati di costruzione SFE 7 AL

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	28,0 g
Materiale	Alluminio



Alloggiamento ecoPump

SFE 7 AL



Art.-Nr.: 10.02.01.01464



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.02.01.01464



Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01464

Typ		codice articolo
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7	10.08.03.00313



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01464