

Art.-Nr.: 10.02.01.01493



SEP HV 2 14 13 S

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	13,0 mm
Forme des éjecteurs compacts	S
Taille de buse	1,4 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Capacité d'aspiration (max.)	65,8 l/min
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Forme	Haut vide

Données de construction

Attribut	Valeur
----------	--------

Données de construction SEP HV 2 14 13 S



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01493



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01493