



SEP HV 2 14 13 S

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro del orificio	13,0 mm
Eyectores compactos de forma	S
Tamaño de tobera	1,4 mm
Grado de evacuación	85,0 %
Capacidad de aspiración (máx.)	65,8 l/min
Presión operativa óptima	4,00 bar
Número de etapas	2
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 60 °C
Forma	Alto vacío

Datos de diseño

Atributo	Valor
----------	-------

Datos de diseño SEP HV 2 14 13 S



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.02.01.01493

