




## Données techniques

Attribut	Valeur
Longueur L	39,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/8"-M

SEV G1/8-IG G1/8-AG



## Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	39,50 mm
Diamètre extérieur D	19,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	7,0 mm
Filetage G2	G1/8"-M
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Largeur des appartements SW2	6,0 mm

Données de construction SEV G1/8-IG G1/8-AG



## Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	23,7 g

Soupape d'aération rapide

## SEV G1/8-IG G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.02.01.01519



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.01.01519](http://www.schmalz.com/10.02.01.01519)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01519](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01519)

2