

Temel Ejektör SBPL 25 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01586




Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	105.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	300.0 l/min
Boyut	25.00
Şekil	Yüksek Vakum

SBPL 25 HV

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, solenoid valfler, montaj braketleri



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	51.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G3/4"-F
Diş G3	G1/4-IG

Tasarım verileri SBPL 25 HV



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01586

Temel Ejektör
SBPL 25 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01586



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	20.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Maks. vakum	26.577 inHg
Ses seviyesi emiş	55.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	6.500 m³/h
Boyut	25.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	19.800 m³/h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01586


Art.-Nr.: 10.02.01.01586




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01586

Art.-Nr.: 10.02.01.01586



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 25 HV	-	0.04	0.08	0.12	0.19	0.32	0.54	0.84	1.38
SBPL 50 HV	-	0.03	0.05	0.07	0.11	0.18	0.28	0.43	0.71
SBPL 75 HV	-	0.02	0.03	0.05	0.07	0.12	0.18	0.28	0.46



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 25 HV	300	225	150	125	100	70	50	35	20	8
SBPL 50 HV	510	400	300	230	190	120	70	55	35	15
SBPL 75 HV	720	540	400	340	270	165	100	83	57	25



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01586



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01586

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 20 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/2-IG 80



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01586

Temel Ejektör
SBPL 25 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01586



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01586

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22	10.02.01.01397
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01586

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01586