

Temel Ejektör
SBPL 100 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01591



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	9.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	32.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Maks. vakum	26.577 inHg
Ses seviyesi emiş	64.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Ağırlık	1.100 kg
Hava tüketimi emiş	24.500 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	870.0 l/min
Boyut	100.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	79.200 m ³ /h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01591


Art.-Nr.: 10.02.01.01591




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01591

Art.-Nr.: 10.02.01.01591



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 100 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.15	0.22	0.35
SBPL 125 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.12	0.18	0.28
SBPL 150 HV	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.1	0.15	0.25



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 100 HV	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SBPL 125 HV	1010	760	620	530	425	245	170	140	95	45
SBPL 150 HV	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01591



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01591

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N
Güçlendirme kiti	SET SBPL 125/150



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01591

Temel Ejektör

SBPL 100 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01591



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01591

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL
	10.02.01.01397
	10.02.01.01585



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01591

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70
	10.02.01.01541
	10.02.01.01450
	10.07.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01591