





SBPL 150 HV

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	1.500 kg
Hava tüketimi emiş	545.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	1140.0 l/min
Boyut	150.00
Şekil	Yüksek Vakum



Tasarım verileri SBPL 150 HV

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	115.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Uzunluk L4	113.00 mm

Temel Ejektör
SBPL 150 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01592



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	11.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	32.0 mm
Tahliye derecesi	90.0 %
Maks. vakum	26.577 inHg
Ses seviyesi emiş	66.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	73.0 dB(A)
Ağırlık	1.500 kg
Hava tüketimi emiş	33.500 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	1140.0 l/min
Boyut	150.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	118.800 m ³ /h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01592


Art.-Nr.: 10.02.01.01592




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01592

Temel Ejektör

SBPL 150 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01592



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 100 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.1	0.15	0.22	0.35
SBPL 125 HV	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.09	0.12	0.18	0.28
SBPL 150 HV	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.1	0.15	0.25



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600	700	800
SBPL 100 HV	870	650	520	450	350	220	135	110	75	35
SBPL 125 HV	1010	760	620	530	425	245	170	140	95	45
SBPL 150 HV	1140	850	720	635	475	265	205	160	110	40



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01592



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01592

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSİ V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01592

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 3 16 22
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01592

Temel Ejektör

SBPL 150 HV



Art.-Nr.: 10.02.01.01592



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01592

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL 10.02.01.01541
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP 10.02.01.01450
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70 10.07.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01592