

Temel Ejektör SBPL 25 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01596




SBPL 25 HF

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	80.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	290.0 l/min
Boyut	25.00
Şekil	Yüksek Akış



Tasarım verileri SBPL 25 HF

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	51.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G3/4"-F
Uzunluk L4	113.00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01596

Temel Ejektör
SBPL 25 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01596



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	20.0 mm
Tahliye derecesi	60.0 %
Maks. vakum	17.718 inHg
Ses seviyesi emiş	54.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	61.0 dB(A)
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	5.000 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	290.0 l/min
Boyut	25.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	19.500 m ³ /h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01596


Art.-Nr.: 10.02.01.01596




Performans verileri



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SBPL 25 HF	0.02	0.03	0.06	0.11	0.21	0.35	0.61
SBPL 50 HF	0.01	0.02	0.04	0.06	0.11	0.18	0.30
SBPL 75 HF	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.12	0.20



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01596

Art.-Nr.: 10.02.01.01596



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
SBPL 25 HF	290.00	210.00	150.00	140.00	130.00	110.00	85.00	65.00	50.00	40.00	30.00	15.00	10.00
SBPL 50 HF	500.00	375.00	300.00	270.00	240.00	205.00	165.00	120.00	100.00	85.00	70.00	45.00	20.00
SBPL 75 HF	710.00	550.00	425.00	390.00	350.00	300.00	240.00	175.00	145.00	125.00	100.00	75.00	30.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01596



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01596

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 20 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L
Vakumlu kap filtresi	VFT G1/2-IG 80



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01596

Temel Ejektör
SBPL 25 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01596



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01596

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL
Ejektör modülü	SEP HF 3 13 22



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01596

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01596