




SBPL 50 HF

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı



Tasarım verileri SBPL 50 HF

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	160.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	500.0 l/min
Boyut	50.00
Şekil	Yüksek Akış

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	51.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G3/4"-F
Uzunluk L4	113.00 mm

Temel Ejektör
SBPL 50 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01597



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	25.0 mm
Tahliye derecesi	60.0 %
Maks. vakum	17.718 inHg
Ses seviyesi emiş	55.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	0.750 kg
Hava tüketimi emiş	9.750 m³/h
Vakum debisi (maks.)	500.0 l/min
Boyut	50.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	39.000 m³/h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01597


Art.-Nr.: 10.02.01.01597




Performans verileri



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SBPL 25 HF	0.02	0.03	0.06	0.11	0.21	0.35	0.61
SBPL 50 HF	0.01	0.02	0.04	0.06	0.11	0.18	0.30
SBPL 75 HF	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.12	0.20



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01597

Art.-Nr.: 10.02.01.01597



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
SBPL 25 HF	290.00	210.00	150.00	140.00	130.00	110.00	85.00	65.00	50.00	40.00	30.00	15.00	10.00
SBPL 50 HF	500.00	375.00	300.00	270.00	240.00	205.00	165.00	120.00	100.00	85.00	70.00	45.00	20.00
SBPL 75 HF	710.00	550.00	425.00	390.00	350.00	300.00	240.00	175.00	145.00	125.00	100.00	75.00	30.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01597



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01597

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 25 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L
Vakumlu kap filtresi	VFT G3/4-IG 80
Güçlendirme kiti	SET SBPL 75/100



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01597

Temel Ejektör
SBPL 50 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01597



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01597

Typ	Ürün numarası
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL 10.02.01.01585
Ejektör modülü	SEP HF 3 13 22 10.02.01.01348



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01597

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL 10.02.01.01541
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP 10.02.01.01450
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70 10.07.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01597