

Temel Ejektör SBPL 100 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01598




Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	1.100 kg
Hava tüketimi emiş	300.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	860.0 l/min
Boyut	100.00
Şekil	Yüksek Akış

SBPL 100 HF

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, solenoid valfler, montaj braketleri



Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	83.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Uzunluk L4	113.00 mm

Tasarım verileri SBPL 100 HF



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01598

Temel Ejektör
SBPL 100 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01598



Teknik veriler

Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	9.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	32.0 mm
Tahliye derecesi	60.0 %
Maks. vakum	17.718 inHg
Ses seviyesi emiş	58.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	69.0 dB(A)
Ağırlık	1.100 kg
Hava tüketimi emiş	18.500 m ³ /h
Vakum debisi (maks.)	860.0 l/min
Boyut	100.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	78.000 m ³ /h
Ürün ailesi	SBPL




WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01598


Art.-Nr.: 10.02.01.01598




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01598

Art.-Nr.: 10.02.01.01598



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

	0	100	200	300	400	500	600
SBPL 100 HF	-	0.02	0.03	0.04	0.06	0.10	0.16
SBPL 125 HF	-	0.015	0.025	0.035	0.055	0.09	0.14
SBPL 150 HF	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.07	0.12



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600
SBPL 100 HF	860	680	570	465	305	190	125	50
SBPL 125 HF	1010	820	720	580	380	235	150	60
SBPL 150 HF	1120	890	805	670	425	275	175	70



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01598



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01598

Typ	Ürün numarası
Mouting braket (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL L
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N
Güçlendirme kiti	SET SBPL 125/150



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01598

Art.-Nr.: 10.02.01.01598

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01598**

Typ		Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL	10.02.01.01585
Ejektör modülü	SEP HF 3 13 22	10.02.01.01348

**Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01598**

Typ		Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL	10.02.01.01541
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70	10.07.08.00002

