




SBPL 150 HF

Temel ejektör SBPL, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: güçlendirme kiti, sızdırmazlık tapaları, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, egzoz kiti, güçlendirme kiti, solenoid valfler, vakum kabı filtresi, montaj braketleri, vakum hortumu, hortum başlığı



Tasarım verileri SBPL 150 HF

Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	1.500 kg
Hava tüketimi emiş	435.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	1120.0 l/min
Boyut	150.00
Şekil	Yüksek Akış

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	285.30 mm
Uzunluk L2	54.00 mm
Uzunluk L	167.50 mm
Genişlik B2	16.00 mm
Genişlik B	115.00 mm
Yükseklik H1	74.00 mm
Yükseklik H	72.00 mm
Diş G1	G3/8"-F
Diş G2	G1"-F
Uzunluk L4	113.00 mm

Art.-Nr.: 10.02.01.01599




Teknik veriler


Attribute	Value
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	11.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	32.0 mm
Tahliye derecesi	60.0 %
Maks. vakum	17.718 inHg
Ses seviyesi emiş	61.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	71.0 dB(A)
Ağırlık	1.500 kg
Hava tüketimi emiş	26.750 m³/h
Vakum debisi (maks.)	1120.0 l/min
Boyut	150.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Vakum debisi	117.000 m³/h
Ürün ailesi	SBPL



Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	2	3	4	5	6
SBPL ... HV	350.00	600.00	900.00	910.00	911.00
SBPL ... HF	320.00	460.00	610.00	720.00	740.00



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01599

Temel Ejektör SBPL 150 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01599



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]

	0	50	100	200	300	400	500	600
SBPL 100 HF	860	680	570	465	305	190	125	50
SBPL 125 HF	1010	820	720	580	380	235	150	60
SBPL 150 HF	1120	890	805	670	425	275	175	70



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01599



Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01599

Typ	Ürün numarası
Mouting braketi (inst.)	BEF-WIN 72x25x77 SBPL/SCPL
Vakum göstergesi (elektronik)	VAM-D 30x30 VP10 G1/8-AG
Vakum manometresi	VAM 40 V DR BAR
Vakum/basınç anahtarı	VSi V D M8-4
Solenoid valf basıncı	EMV 3 24V-DC 2/2 NC K-2P
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG
Hortum manşonu	ST 32 AL-EL
Vakum hortumu (metre)	VSL 27-20 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 32-25 PU-DS-AS TR
Vakum hortumu (metre)	VSL 42-32 PU-DS-AS TR
Exhaust air set	ABL-SET SBPL/SCPL M
Toz filtresi	STF G1-1/4-IG N



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01599

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP
Susturucu (küp-şekilli-inst.)	SD 102x71x33 SBPL/SCPL
Ejektör modülü	SEP HF 3 13 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01599

Temel Ejektör

SBPL 150 HF



Art.-Nr.: 10.02.01.01599



Aşınma parçaları için sipariş verileri 10.02.01.01599

Typ	Ürün numarası
Sızdırmazlık çerçevesi	DI-RA 112.5x34.8 NBR-55 SBPL/SCPL 10.02.01.01541
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP 10.02.01.01450
O-ring	O-RING 10x2.5 NBR-70 10.07.08.00002



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01599