

Ejektör modülü SEP HF 3 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01630



Teknik veriler

Delik çapı	22,0 mm
Nozul boyutu	1,8 mm
Tahliye derecesi	70,0 %
Hava tüketimi emiş	143,0 l/min
Vakum debisi (maks.)	409,0 l/min
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Şekil	Yüksek Akış


SEP HF 3 18 22

Ejektör modülleri ecoPump SEP, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: ERS-SET yedek parça seti

Mevcut aksesuarlar: tutucu kapak SHC, susturucu SD, sabitleme elemanı SFE, montaj braketi BEF-WIN, montaj seti SET, hızlı egzoz valfi SEV

Tasarım verileri



Uzunluk L1	8,00 mm
Uzunluk L2	103,00 mm
Dış çap D1	10,8 mm
Dış çap D2	21,8 mm
Uzunluk L3	146,00 mm

Tasarım verileri SEP HF 3 18 22



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01630

Ejektör modülü
SEP HF 3 18 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01630



Teknik veriler

Delik çapı	22,0 mm
Nozul boyutu	1,8 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6,0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	22,0 mm
Tahliye derecesi	70,0 %
Ses seviyesi emiş	73,0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	81,0 dB(A)
Ağırlık	22,80 g
Hava tüketimi emiş	5,049 cfm
Vakum debisi (maks.)	14,443 cfm
Optimum çalışma basıncı	4,50 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]	29,0 ... 87,0
Optimum basınç	65,2 psi
Şekil	Yüksek Akış
Ürün ailesi	SEP



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01630

Typ	Ürün numarası
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 22
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL
Montaj braket	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22
Montaj seti	SET SFE 22
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01630

Typ	Ürün numarası
Yedek parça seti	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01630