Modules d'éjecteur

SEP HV 3 20 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01631

SEP HV 3 20 22

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Consommation d'air aspiration	170,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	415,0 l/min
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forme	Haut vide

Le module d'éjecteur ecoPump SEP est livré prêt à être raccordé.

Pièces de rechange disponibles: jeu de pièces de rechange ERS-SET

Accessoires disponibles : capuchon SHC, silencieux SD, boîtier SFE, équerre de fixation BEF-WIN, jeu de pièces de fixation SET, soupape d'échappement rapide SEV



Données de construction SEP HV 3 20 22

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	8,00 mm
Longueur L2	103,00 mm
Diamètre extérieur D1	10,8 mm
Diamètre extérieur D2	21,8 mm
Longueur L3	146,00 mm

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr

Modules d'éjecteur

SEP HV 3 20 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01631

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de l'alésage	22,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	22,0 mm
Degré d'évacuation	85,0 %
Niveau pression sonore aspiration	75,0 dB(A)
Niveau sonore libre	81,0 dB(A)
Poids propre	22,8 g
Consommation d'air aspiration	6,003 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	24,900 m^3/h
Pression de service optimale	4,50 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	65,2 psi
Capacité d'aspiration max.	14,655 cfm
Forme	Haut vide
Famille de produits	SEP

Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : **www.schmalz.com/10.02.01.01631**

Données de commande des accessoires 10.02.01.01631

Typ		num
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01810
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471

Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01631

Typ		num
Jeu de pièces de rechange	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450

Contacter Schmalz : Schmalz S.A.S • Le Prométhée • 65, Avenue du Général de Gaulle • 77420 Champs-sur-Marne • +33 1 6473 1730 • schmalz@schmalz.fr