Module di eiettore

SEP HV 3 20 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01631

SEP HV 3 20 22

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Consumo d'aria in aspirazione	170,0 l/min
Capacità di aspirazione (max.)	415,0 l/min
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Forma	Vuoto elevato

Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET

Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV



Dati di costruzione SEP HV 3 20 22

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	8,00 mm
Lunghezza L2	103,00 mm
Diametro esterno D1	10,8 mm
Diametro esterno D2	21,8 mm
Lunghezza L3	146,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Module di eiettore

SEP HV 3 20 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01631

Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro foro	22,0 mm
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato	6,0 mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto	22,0 mm
Grado di evacuazione	85,0 %
Livello di pressione acustica aspirazione	75,0 dB(A)
Livello di pressione acustica libero	81,0 dB(A)
Peso	22,8 g
Consumo d'aria in aspirazione	6,003 cfm
Capacità di aspirazione (max.)	14,655 cfm
Pressione di esercizio ottimale	4,50 bar
Numero di fasi	3
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	29,0 ... 87,0
Temperatura d'intervento	0 ... 60 °C
Pressione ottimale	65,2 psi
Forma	Vuoto elevato
Famiglia di prodotti	SEP

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.02.01.01631**

Ordinare gli accessori dati 10.02.01.01631

Typ		codice articolo
Cappuccio di tenuta	SHC 3 22	10.02.01.01810
Dispositivo silenziatore (tondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Alloggiamento ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Staffa di fissaggio	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit pezzi di fissaggio	SET SFE 22	10.02.01.01577
Valvola a sgancio rapido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.02.01.01631

Typ		codice articolo
Kit pezzi di ricambio	ERS SEP-22 6xRUE-KLAP	10.02.01.01450

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it