


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.3 mm
Tahliye derecesi	55.0 %
Hava tüketimi emiş	5.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	15.3 l/min
Boyut	7.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 2 03 7

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	48.00 mm
Uzunluk L	37.00 mm
Genişlik B	19.00 mm
Yükseklik H	22.00 mm
Dış çap D	6.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG3	6.0 mm
Anahtar boyutu SW2	4.0 mm
Uzunluk L3	16.00 mm

Tasarım verileri SBP HF 2 03 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01715

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.3 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	55.0 %
Ses seviyesi emiş	54.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	63.0 dB(A)
Ağırlık	28.7 g
Hava tüketimi emiş	0.176 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.540 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 - 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF




Art.-Nr.: 10.02.01.01715




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-2-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-3-13-22	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01715

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13	67.28	38	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01715**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01715**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
	10.08.03.00313

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01715**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HF 2 03 7
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 7
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 7 AL
	10.02.01.01341
	10.02.01.01510
	10.02.01.01464

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01715