



SBP HV 2 04 7


SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Nozul çapı	0.4 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Hava tüketimi emiş	6.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	13.2 l/min
Boyut	7.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	48.00 mm
Uzunluk L	37.00 mm
Genişlik B	19.00 mm
Yükseklik H	22.00 mm
Dış çap D	6.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG3	6.0 mm
Anahtar boyutu SW2	4.0 mm
Uzunluk L3	16.00 mm



Tasarım verileri SBP HV 2 04 7

Art.-Nr.: 10.02.01.01716

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.4 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	2.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	4.0 mm
Tahliye derecesi	79.0 %
Ses seviyesi emiş	57.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	65.0 dB(A)
Ağırlık	28.7 g
Hava tüketimi emiş	0.229 cfm
Vakum debisi (maks.)	0.466 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF




Art.-Nr.: 10.02.01.01716




Performans verileri



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]



Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22	-	375	715	900	890	890



Art.-Nr.: 10.02.01.01716

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700
SBP-HV 2 04 7	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SBP-HV 2 07 13	42.5	33.6	25.0	13.7	8.7	7.3	4.6	2.7
SBP-HV 3 07 13	76.8	39	26.9	16	9.2	7.6	5.1	3.1
SBP-HV 2 16 22	159.0	137.3	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1
SBP-HV 3 16 22	308.8	160	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HV 2 04 7	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SBP-HV 2 07 13	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.06	9.71
SBP-HV 3 07 13	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SBP-HV 2 16 22	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.4	0.61	0.94	1.49
SBP-HV 3 16 22	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.49

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01716**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01716**

Typ	Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 30x40x25.5 4 SFE-7
	10.08.03.00313

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01716**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HV 2 04 7
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 7
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 7 AL
	10.02.01.01393
	10.02.01.01510
	10.02.01.01464

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01716