

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Hava tüketimi emiş	18.7 l/min
Vakum debisi (maks.)	42.5 l/min
Boyut	13.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 2 06 13

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	85.50 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	69.50 mm
Genişlik B	23.00 mm
Yükseklik H2	8.50 mm
Yükseklik H	33.00 mm
Dış çap D	14.20 mm
d2	4.2 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/4"-F



Tasarım verileri SBP HF 2 06 13


Art.-Nr.: 10.02.01.01717

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Ses seviyesi emiş	58.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	70.0 dB(A)
Ağırlık	84.9 g
Hava tüketimi emiş	0.660 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.500 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF




Art.-Nr.: 10.02.01.01717

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum



Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-2-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-2-13-22	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01717

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13	67.28	38	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01717**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01717**

Typ		Ürün numarası
Montaj seti	SET SFE 13	10.02.01.01579
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717

Temel Ejektör

SBP HF 2 06 13



Art.-Nr.: 10.02.01.01717



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01717

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HF 2 06 13	10.02.01.01343
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 13	10.02.01.01496



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01717