

Ejecteur de base  
**SBP HF 3 06 13**



Art.-Nr.: 10.02.01.01720




**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Consommation d'air aspiration	18,7 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	67,3 l/min
Taille	13,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Forme	High Flow

SBP HF 3 06 13

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

**Données de construction**



Attribut	Valeur
Longueur L1	104,00 mm
Longueur L2	22,00 mm
Longueur L	88,00 mm
Largeur B	23,00 mm
Hauteur H2	8,50 mm
Hauteur H	33,00 mm
Diamètre extérieur D	14,20 mm
d2	4,2 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Filetage G2	G1/4"-F

Données de construction SBP HF 3 06 13



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720)

Ejecteur de base  
**SBP HF 3 06 13**



Art.-Nr.: 10.02.01.01720



**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	0,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	4,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	6,0 mm
Degré d'évacuation	70,0 %
Niveau pression sonore aspiration	57,0 dB(A)
Niveau sonore libre	68,0 dB(A)
Poids propre	89,6 g
Consommation d'air aspiration	0,660 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	4,140 m <sup>3</sup> /h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	2,376 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF




[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720)


Art.-Nr.: 10.02.01.01720




**Données de performance**



Vide exécutable à différentes pressions de service



Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]



Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]



**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01720



**Capacité d'aspiration à différents degrés d'évacuation [l/min]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HF 2 03 7	15.25	8.38	5.13	3.88	2.63	1.5	-	-	-
SBP-HF 2 06 13	42.44	34.39	24.73	12.08	9.09	5.52	1.84	-	-
SBP-HF 3 06 13	67.28	38	27.03	14.00	9.09	5.52	1.84	0.69	-
SBP-HF 2 13 22	175.26	143.8	102	66.33	44.67	24.67	2.88	-	-
SBP-HF 3 13 22	297.6	178.3	106.1	66.3	44.7	24.7	2.9	-	-



**Temps d'évacuation pour différentes plages de vide [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600
SBP-HF 2 03 7	-	0.48	1.27	2.51	4.59	9.26	12
SBP-HF 2 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 3 06 13	-	0.1	0.27	0.55	1.18	2.01	3.47
SBP-HF 2 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.23	0.42	1.84
SBP-HF 3 13 22	-	0.04	0.08	0.14	0.24	0.46	1.96



**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.02.01.01720](http://www.schmalz.com/10.02.01.01720)



**Données de commande des accessoires 10.02.01.01720**

Typ		num
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 13	10.02.01.01579
Cadre d'installation	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13	10.08.03.00314
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Silencieux (ronde)	SD 16.5x51.5 SHC 13	10.02.01.01498



Ejecteur de base  
**SBP HF 3 06 13**



Art.-Nr.: 10.02.01.01720



**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01720**

Typ		num
Modules d'éjecteur	SEP HF 3 06 13	10.02.01.01344
Boîtier ecoPump	SFE 13 AL	10.02.01.01419
Capuchon	SHC 3 13	10.02.01.01497



[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01720)