




SBP HF 2 13 22


Los eyectores básicos SBP-HV/HF se suministran como componentes listos para su conexión.

Datos técnicos

Diámetro de la tobera	1,3 mm
Grado de evacuación	61,0 %
Consumo de aire aspiración	74,0 l/min
Capacidad de aspiración (máx.)	175,3 l/min
Tamaño	22,00
Presión operativa óptima	4,00 bar
Número de etapas	2
Forma	Alto caudal

Datos de diseño

Longitud L1	138,50 mm
Longitud L2	32,50 mm
Longitud L	120,50 mm
Anchura B	35,00 mm
Altura H2	9,50 mm
Altura H	44,00 mm
Diámetro exterior D	20,00 mm
d2	6,4 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Rosca G2	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG3	8,0 mm
Ancho a través de los pisos SW2	12,0 mm
Longitud L3	34,50 mm
Altura H3	25,50 mm
Cuadrícula de orificios Y1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	22,0 mm
Cuadrícula de orificios X2	26,0 mm
Rosca G3	G1/4"-HE
Rosca G5	M6-HE




Datos de diseño SBP HF 2 13 22



Art.-Nr.: 10.02.01.01723

**Datos técnicos**

Diámetro de la tobera	1,3 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para aire comprimido	6,0 mm
Diámetro interior del tubo flexible recomendado para vacío	12,0 mm
Grado de evacuación	61,0 %
Nivel acústico de aspiración	75,0 dB(A)
Nivel acústico libre	84,0 dB(A)
Peso	261,60 g
Consumo de aire aspiración	2,613 cfm
Capacidad de aspiración (máx.)	10,790 m³/h
Presión operativa óptima	4,00 bar
Número de etapas	2
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	0 ... 60 °C
Margen de presión (presión operativa) [psi]	29,0 ... 87,0
Presión óptima	58,0 psi
Capacidad de aspiración máx.	6,190 cfm
Familia de productos	SBP-HV-HF

**Datos de rendimiento**

Vacío ejecutable a distintas presiones operativas


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01723

Art.-Nr.: 10.02.01.01723

**Vacío ejecutable a distintas presiones operativas**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765

**Datos de pedido accesorios 10.02.01.01723**

Typ		Número de artículo
Artículo externo - ERP-US	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Kit de fijación	SET SFE 22	10.02.01.01577
Válvula de cierre rápido	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Silenciador (redondo)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Kit de fijación	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silenciador (redondo)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Datos de pedido piezas de recambio 10.02.01.01723**

Typ		Número de artículo
Módulo eyector	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Carcasa ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Tapa de retención	SHC 2 22	10.02.01.01512

