



Art.-Nr.: 10.02.01.01725

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	137,3 l/min
Taille	22,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Forme des éjecteurs compacts	Avec vanne de sécurité
Forme	Haut vide

SBP HV 2 16 22 S

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.



Données de construction SBP HV 2 16 22 S

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	138,50 mm
Longueur L2	32,50 mm
Longueur L	120,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01725




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	76,0 dB(A)
Niveau sonore libre	87,0 dB(A)
Poids propre	261,6 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	8,200 m ³ /h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	4,848 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



Art.-Nr.: 10.02.01.01725

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22	-	375	715	900	890	890

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01725

**Données de commande des accessoires 10.02.01.01725**

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517
Jeu de pièces de fixation	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01725**

Typ		num
Modules d'éjecteur	SEP HV 2 16 22 S	10.02.01.01410
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512

