




SBP HF 3 13 22


SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Teknik veriler**

| Attribute               | Value       |
|-------------------------|-------------|
| Nozul çapı              | 1,3 mm      |
| Tahliye derecesi        | 61,0 %      |
| Hava tüketimi emiş      | 74,0 l/min  |
| Vakum debisi (maks.)    | 297,6 l/min |
| Boyut                   | 22,00       |
| Optimum çalışma basıncı | 4,00 bar    |
| Aşama sayısı            | 3           |
| Şekil                   | Yüksek Akış |

**Tasarım verileri**

| Attribute          | Value     |
|--------------------|-----------|
| Uzunluk L1         | 178,50 mm |
| Uzunluk L2         | 32,50 mm  |
| Uzunluk L          | 160,50 mm |
| Genişlik B         | 35,00 mm  |
| Yükseklik H2       | 9,50 mm   |
| Yükseklik H        | 44,00 mm  |
| Dış çap D          | 20,00 mm  |
| d2                 | 6,4 mm    |
| Dış G1             | G1/4"-F   |
| Dış G2             | G3/8"-F   |
| Dış uzunluğu LG3   | 7,0 mm    |
| Anahtar boyutu SW2 | 14,0 mm   |
| Uzunluk L3         | 34,50 mm  |
| Yükseklik H3       | 25,50 mm  |
| Delik aralığı Y1   | 22,0 mm   |
| Delik aralığı X1   | 22,0 mm   |
| Delik aralığı X2   | 26,0 mm   |
| Dış G3             | G1/4"-F   |
| Dış G5             | M6-F      |




Tasarım verileri SBP HF 3 13 22

Art.-Nr.: 10.02.01.01726

**Teknik veriler**

| Attribute                                   | Value           |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Nozul çapı                                  | 1,3 mm          |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava | 6,0 mm          |
| Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum         | 12,0 mm         |
| Tahliye derecesi                            | 61,0 %          |
| Ses seviyesi emiş                           | 73,0 dB(A)      |
| Ses seviyesi serbest                        | 81,0 dB(A)      |
| Ağırlık                                     | 280,00 g        |
| Hava tüketimi emiş                          | 2,613 cfm       |
| Vakum debisi (maks.)                        | 10,509 cfm      |
| Optimum çalışma basıncı                     | 4,00 bar        |
| Aşama sayısı                                | 3               |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]      | 2,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı                           | 0 ... 60 °C     |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi]      | 29,0 ... 87,0   |
| Optimum basınç                              | 58,0 psi        |
| Ürün ailesi                                 | SBP-HV-HF       |

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

[WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01726](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01726)

Art.-Nr.: 10.02.01.01726

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

|                  | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| SBP-HF-2-03-7    | 0.0 | 245 | 415 | 550 | 670 | 768 |
| SBP-HF-...-06-13 | -   | 318 | 540 | 690 | 750 | 770 |
| SBP-HF-...-13-22 | -   | 290 | 467 | 610 | 720 | 765 |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.02.01.01726](http://www.schmalz.com/10.02.01.01726)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.02.01.01726**

| Typ                  | Ürün numarası             |
|----------------------|---------------------------|
| Montaj braketi       | BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22 |
| Montaj seti          | SET SFE 22                |
| Hızlı bırakma valfi  | SEV G1/8-IG G1/4-AG       |
| Susturucu (yuvarlak) | SD 29x70 SHC 22           |
| Montaj seti          | SET SBP-PXT D30-I         |
| Silencer (round)     | SD 29x121.5 SHC 22        |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.02.01.01726**

| Typ                       | Ürün numarası  |
|---------------------------|----------------|
| Ejektör modülü            | SEP HF 3 13 22 |
| Schmalz Sabitleme Elemanı | SFE 22 AL      |
| Schmalz Tutucu Kapağı     | SHC 3 22       |

