




Données techniques


Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Consommation d'air aspiration	103,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	228,2 l/min
Taille	22,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Forme des éjecteurs compacts	Avec vanne de sécurité
Forme	Haut vide

SBP HV 3 16 22 S

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	178,50 mm
Longueur L2	32,50 mm
Longueur L	160,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre extérieur D	20,00 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Filetage G2	G3/8"-F
Longueur du filetage LG3	7,0 mm
Largeur des appartements SW2	14,0 mm
Longueur L3	34,50 mm
Hauteur H3	25,50 mm
Espacement des trous Y1	22,0 mm
Espacement des trous X1	22,0 mm
Espacement des trous X2	26,0 mm
Filetage G3	G1/4"-F
Filetage G5	M6-F



Données de construction SBP HV 3 16 22 S



Ejecteur de base

SBP HV 3 16 22 S



Art.-Nr.: 10.02.01.01728




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,6 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	90,0 %
Niveau pression sonore aspiration	72,0 dB(A)
Niveau sonore libre	80,0 dB(A)
Poids propre	280,00 g
Consommation d'air aspiration	3,637 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	13,700 m³/h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	3
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,0 ... 6,0 bar
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (pression de service) [psi]	29,0 ... 87,0
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	8,058 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01728

Art.-Nr.: 10.02.01.01728

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HV 2 04 7	-	380	640	790	860	840
SBP-HV...07 13	-	365	650	840	860	860
SBP-HV...16 22	-	375	715	900	890	890

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01728

**Données de commande accessoires 10.02.01.01728**

Typ		Nombre d'article
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Jeu de pièces de fixation	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC 22	10.02.01.01831

**Données de commande pièce de rechange 10.02.01.01728**

Typ		Nombre d'article
Modules d'éjecteur	SEP HV 3 16 22 S	10.02.01.01411
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Capuchon	SHC 3 22	10.02.01.01514
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517


WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01728