


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Hava tüketimi emiş	23.5 l/min
Vakum debisi (maks.)	42.5 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	13.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Vakum

SBP HV 2 07 13 SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**


Attribute	Value
Uzunluk L1	121.00 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	69.50 mm
Genişlik B	23.00 mm
Yükseklik H2	8.50 mm
Yükseklik H	33.00 mm
Dış çap D	16.50 mm
d2	4.2 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş G2	G1/4"-F

Tasarım verileri SBP HV 2 07 13 SD


Art.-Nr.: 10.02.01.01730

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.7 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	85.0 %
Ses seviyesi emiş	57.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	68.0 dB(A)
Ağırlık	90.9 g
Hava tüketimi emiş	0.829 cfm
Vakum debisi (maks.)	1.500 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Performans verileri**

Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]



Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01730

Art.-Nr.: 10.02.01.01730

**Çeşitli tahliye derecelerinde emme hızı [l/dak]**

	0	100	200	300	400	500	600	700
SBP-HV 2 04 7	13.2	9.5	4.4	3.4	2.9	2.3	1.7	1.2
SBP-HV 2 07 13	42.5	33.6	25.0	13.7	8.7	7.3	4.6	2.7
SBP-HV 3 07 13	76.8	39	26.9	16	9.2	7.6	5.1	3.1
SBP-HV 2 16 22	159.0	137.3	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1
SBP-HV 3 16 22	308.8	160	112.6	81.2	50.5	25	17.7	11.1

**Çeşitli vakum aralıkları için tahliye süreleri [s/l]**

	0	100	200	300	400	500	600	700	800
SBP-HV 2 04 7	-	0.53	1.34	2.79	4.71	7.16	10.68	17.73	25
SBP-HV 2 07 13	-	0.09	0.26	0.56	1.22	2.08	3.21	5.06	9.71
SBP-HV 3 07 13	-	0.11	0.28	0.53	1.11	1.94	3.01	4.71	8.47
SBP-HV 2 16 22	-	0.06	0.09	0.14	0.23	0.4	0.61	0.94	1.49
SBP-HV 3 16 22	-	0.04	0.08	0.12	0.21	0.36	0.58	0.90	1.49

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01730**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01730**

Typ	Ürün numarası
Montaj seti	SET SFE 13
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01730**

Typ	Ürün numarası
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 13
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13
Ejektör modülü	SEP HV 2 07 13

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01730