


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Hava tüketimi emiş	18.7 l/min
Vakum debisi (maks.)	67.3 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	13.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 3 06 13 SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L1	139.50 mm
Uzunluk L2	22.00 mm
Uzunluk L	88.00 mm
Genişlik B	23.00 mm
Yükseklik H2	8.50 mm
Yükseklik H	33.00 mm
Dış çap D	16.50 mm
d2	4.2 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış G2	G1/4"-F

Tasarım verileri SBP HF 3 06 13 SD

Art.-Nr.: 10.02.01.01732

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	0.6 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	4.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	6.0 mm
Tahliye derecesi	70.0 %
Ses seviyesi emiş	55.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	63.0 dB(A)
Ağırlık	95.6 g
Hava tüketimi emiş	0.660 cfm
Vakum debisi (maks.)	2.376 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	3
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01732**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01732**

Typ	Ürün numarası
Montaj seti	SET SFE 13
Montaj braketi	BEF-WIN 36x40x27 5 SFE-13
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01732**

Typ	Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HF 3 06 13
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 13 AL
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 3 13
Susturucu (yuvarlak)	SD 16.5x51.5 SHC 13

WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01732