


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.3 mm
Tahliye derecesi	61.0 %
Hava tüketimi emiş	74.0 l/min
Vakum debisi (maks.)	175.3 l/min
Ek fonksiyon ejektörü	Susturucu
Boyut	22.00
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Şekil	Yüksek Akış

SBP HF 2 13 22 SD

SBP-HV/HF temel ejektörler bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.



Tasarım verileri SBP HF 2 13 22 SD


Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	191.00 mm
Uzunluk L2	32.50 mm
Uzunluk L	120.50 mm
Genişlik B	35.00 mm
Yükseklik H2	9.50 mm
Yükseklik H	44.00 mm
Dış çap D2	29.0 mm
Dış çap D	23.00 mm
d2	6.4 mm
Dış G1	G1/4"-F

Art.-Nr.: 10.02.01.01735

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Nozul çapı	1.3 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı basınçlı hava	6.0 mm
Tavsiye edilen iç hortum çapı vakum	12.0 mm
Tahliye derecesi	61.0 %
Ses seviyesi emiş	63.0 dB(A)
Ses seviyesi serbest	76.0 dB(A)
Ağırlık	276.6 g
Hava tüketimi emiş	2.613 cfm
Vakum debisi (maks.)	6.190 cfm
Optimum çalışma basıncı	4.00 bar
Aşama sayısı	2
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	29,0 ... 87,0
Çalışma sıcaklığı	0 ... 60 °C
Optimum basınç	58.0 psi
Ürün ailesi	SBP-HV-HF

**Performans verileri**

Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum

**Çeşitli çalışma basınçlarında elde edilebilir vakum**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765



Art.-Nr.: 10.02.01.01735

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.02.01.01735**Veri aksesuarları sipariş edin 10.02.01.01735**

Typ		Ürün numarası
Montaj braketi	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Montaj seti	SET SFE 22	10.02.01.01577
Hızlı egzoz valfi	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Mounting set	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencer (round)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.02.01.01735**

Typ		Ürün numarası
Ejektör modülü	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Schmalz Sabitleme Elemanı	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Schmalz Tutucu Kapağı	SHC 2 22	10.02.01.01512
Susturucu (yuvarlak)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

