


Art.-Nr.: 10.02.01.01735

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Degré d'évacuation	61,0 %
Consommation d'air aspiration	74,0 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	175,3 l/min
Fonction supplémentaire éjecteur	Silencieux
Taille	22,00
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Forme	High Flow

SBP HF 2 13 22 SD

L'éjecteur basique SBP-HV/HF est livré prête à être raccordé.



Données de construction SBP HF 2 13 22 SD

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L1	191,00 mm
Longueur L2	32,50 mm
Longueur L	120,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	9,50 mm
Hauteur H	44,00 mm
Diamètre extérieur D2	29,0 mm
Diamètre extérieur D	23,00 mm
d2	6,4 mm
Filetage G1	G1/4"-F



Ejecteur de base

SBP HF 2 13 22 SD



Art.-Nr.: 10.02.01.01735




Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre de la buse	1,3 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé air comprimé	6,0 mm
Diamètre intérieur du tuyau recommandé vide	12,0 mm
Degré d'évacuation	61,0 %
Niveau pression sonore aspiration	63,0 dB(A)
Niveau sonore libre	76,0 dB(A)
Poids propre	276,6 g
Consommation d'air aspiration	2,613 cfm
Capacité d'aspiration (max.)	10,790 m ³ /h
Pression de service optimale	4,00 bar
Nombre d'étapes	2
Plage de pression (pression de service) [bar]	29,0 ... 87,0
Température de travail	0 ... 60 °C
Pression optimale	58,0 psi
Capacité d'aspiration max.	6,190 cfm
Famille de produits	SBP-HV-HF



Données de performance



Vide exécutable à différentes pressions de service



WWW.SCHMALZ.COM/10.02.01.01735

Art.-Nr.: 10.02.01.01735

**Vide exécutable à différentes pressions de service**

	1	2	3	4	5	6
SBP-HF-2-03-7	0.0	245	415	550	670	768
SBP-HF-...-06-13	-	318	540	690	750	770
SBP-HF-...-13-22	-	290	467	610	720	765

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.02.01.01735

**Données de commande des accessoires 10.02.01.01735**

Typ		num
Cadre d'installation	BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22	10.08.03.00315
Jeu de pièces de fixation	SET SFE 22	10.02.01.01577
Soupape d'aération rapide	SEV G1/8-IG G1/4-AG	10.02.01.01471
Jeu de pièces de fixation	SET SBP-PXT D30-I	10.02.01.02048
Silencieux (ronde)	SD 29x121.5 SHC	10.02.01.01831

**Données de commande des pièces de rechange 10.02.01.01735**

Typ		num
Modules d'éjecteur	SEP HF 2 13 22	10.02.01.01347
Boîtier ecoPump	SFE 22 AL	10.02.01.01421
Capuchon	SHC 2 22	10.02.01.01512
Silencieux (ronde)	SD 29x70 SHC 22	10.02.01.01517

